

PPS CLASSIC I/M - Utensile da taglio



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206256>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tranciaguide per tagliare e punzonare guide DIN, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, come pure per tagliare NS 15 e barre collettrici del conduttore di neutro NLS-CU 3/10, alloggiare 2 inserti stampo, sostituire in modo semplice inserti stampo, fornitura senza inserti stampo, con guida graduata in pollici/millimetri

I vantaggi

- Taglio senza sbavature e senza trucioli
- Taglio a risparmio energetico e rispettoso delle articolazioni grazie alla trasmissione a leva ottimizzata
- Regolazione rapida e comoda della lunghezza di taglio grazie a una battuta
- Tagli precisi e uniformi

Dati commerciali

Codice articolo	1206256
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3115
Codice prodotto	BH3115
GTIN	4017918166557
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21.000 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20.814 g
Numero tariffa doganale	82034000
Paese di origine	DE

PPS CLASSIC I/M - Utensile da taglio



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206256>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tranciaguide
Applicazione	Guida DIN e 2 punzoni a forare per NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e NLS-CU 3/10
Caratteristica di prodotto	Guida graduata in pollici/metrica 1 m con finecorsa
	Può essere dotato di 2 punzoni a forare (opzionale)
	Struttura molto robusta
	Taglio senza bave e senza trucioli
	Rapporti di leva ottimizzati
	Per il montaggio su tavolo (fori per le viti presenti)

Dimensioni

Larghezza	250 mm
Altezza	230 mm
Lunghezza	100 mm
Lunghezza della guida con scala	1000 mm
Lunghezza della leva a mano	860 mm
Spessore materiale max.	1,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore
Materiale	Acciaio

PPS CLASSIC I/M - Utensile da taglio



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206256>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

ETIM

ETIM 9.0	EC002212
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

PPS CLASSIC I/M - Utensile da taglio



1206256

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206256>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com