

CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Pinza a crimpare, per connettore coassiale, 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm, crimpatura esagonale



I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Bloccaggio forzato sbloccabile

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1212094 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3138 |
| Codice prodotto | BH3138 |
| GTIN | 4046356453868 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 439,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 439,5 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Utensile a crimpare |
| Crimpatura | crimpatura esagonale |
| Caratteristica di prodotto | Inserimento laterale dei conduttori Bloccaggio forzato sbloccabile |

Punto di crimpatura 1

Larghezza crimpatura 3,25 mm

Punto di crimpatura 2

Larghezza crimpatura 4,52 mm

Punto di crimpatura 3

Larghezza crimpatura 1,69 mm

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica 1,69 mm² ... 4,52 mm²

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 59 mm |
| Lunghezza | 198 mm |

Misure esterne

Diametro esterno 1,69 mm ... 4,52 mm

Indicazioni materiale

| | |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare


1212094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>



Disegni

Disegno prodotto



CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-CX 4,52 - Pinza a crimpare



1212094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com