

# BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Segnamorsetti



1400052:0071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0071>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 71 ... 80, bianco, per morsetti con spessore: 7,5 mm, tipo di montaggio: Innesto

## Dati commerciali

Codice articolo	1400052:0071
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918552695
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,53 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,48 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

# BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Segnamorsetti



1400052:0071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0071>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti siglati
Passo	7,5 mm

### Siglatura

Siglatura	71 ... 80
-----------	-----------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

### Dimensioni

Passo	7,5 mm
-------	--------

#### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	6,00 mm
Altezza del campo di testo	4,00 mm

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

# BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Segnamorsetti



1400052:0071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400052:0071>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)