

HC-ADV-B06-CHFHH-1TTM20-EEE - Custodia



1408685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408685>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti HEAVYCON ADVANCE B6, per bloccaggio a vite M6, alluminio impermeabile, con filettatura 1x M20, uscita cavo diritta, senza superficie

Dati commerciali

Codice articolo	1408685
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AAA
Codice prodotto	AF7AAA
GTIN	4046356583305
Peso per pezzo (confezione inclusa)	418,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	418,3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B06, BB10, DD24, M
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Applicazione	Offshore
Tipo	B6
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Viti di fissaggio	M6
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	92 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	presso getto di alluminio, resistente alla corrosione
Materiale superficie custodia	non rivestito

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Grado di protezione (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

1408685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408685>

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici


Tipo di collegamento a vite	1x M20
Tipo di bloccaggio	Dado

Montaggio

Viti di fissaggio	M6
-------------------	----

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1408685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408685>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com