

# HC-ADV-B10-CHF-1TTM20-EEE - Custodia



1408782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408782>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti HEAVYCON ADVANCE B10, per bloccaggio a vite M6, alluminio impermeabile, con filettatura 1x M20, uscita cavo diritta, senza superficie

## Dati commerciali

Codice articolo	1408782
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AAA
Codice prodotto	AF7AAA
GTIN	4046356583398
Peso per pezzo (confezione inclusa)	452,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	452,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Applicazione	Offshore
Tipo	B10
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Viti di fissaggio	M6
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	105 mm

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	presso getto di alluminio, resistente alla corrosione
Materiale superficie custodia	non rivestito

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Grado di protezione (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

1408782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408782>

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici


Tipo di collegamento a vite	1x M20
Tipo di bloccaggio	Dado

## Montaggio

Viti di fissaggio	M6
-------------------	----

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1408782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408782>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1408782

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408782>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)