

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Connettore da incasso sistema bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435904>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina da incasso sistema bus, PROFINET, 4 poli, M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore/a vite con filettatura M16, con connessioni a saldare

Dati commerciali

Codice articolo	1435904
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto	ABQYAA
GTIN	4046356418638
Peso per pezzo (confezione inclusa)	222,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	222,22 g
Paese di origine	DE

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Connettore da incasso sistema bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435904>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Codifica	D

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	250 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dati di collegamento

Collegamento	A saldare a mano
--------------	------------------

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66 GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON
Codifica	D

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Connettore da incasso sistema bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435904>

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)


SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Connettore da incasso sistema bus

1435904

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435904>


Disegni

Disegno quotato



M12 Connettori da incasso

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica D, lato femmina

SACC-E-FSD-4CON-M16 SCO SOL - Connettore da incasso sistema bus



1435904

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435904>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com