

# SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Connettore da incasso



1455007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1455007>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connett. maschio da incasso sensore/attuatore, 3 poli, 7/8", montaggio su c.s. con filettatura di fissaggio 7/8"

## Dati commerciali

Codice articolo	1455007
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABQDBA
Codice prodotto	ABQPAA
GTIN	4046356616973
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Connettore da incasso



1455007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1455007>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	Viton
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

### Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	250 V
Corrente nominale $I_N$	12 A

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Collegamento	Codoli
--------------	--------

### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Maschio
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	7/8"-16UNF

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-40 °C ... 85 °C (Maschio)


# SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Connettore da incasso

1455007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1455007>

## Disegni

Disegno quotato




Connett. maschio da incasso 7/8"

1455007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1455007>

Disegno quotato

**0,75x45°**




# SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Connettore da incasso

1455007


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1455007>

Disegno schema



Pinning

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



# SACC-DSI-MINMS-3CON-UNF PCB - Connettore da incasso



1455007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1455007>

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)