

# HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Coperchio di protezione



1584525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584525>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione B16, con blocc. longitudinale, materiale coperchio: Al, altezza: 20 mm, guarnizione: sì, con corda di sicurezza



## Dati commerciali

Codice articolo	1584525
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
Pagina del catalogo	Pagina 654 (C-2-2019)
GTIN	4046356145190
Peso per pezzo (confezione inclusa)	112,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	112,7 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1584525


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584525>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Tipo	B16
Esecuzione	per custodia mobile senza bloccaggio longitudinale
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	sì

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza	94 mm
Diametro	30 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	Pressofuso di alluminio (Rivestimento con polveri)
Materiale guarnizione	NBR
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Coperchio di protezione materiale	Al
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA-GF

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	Se si utilizzano perni di codifica femmina, maschi e chiodini di siglatura bisogna rimuovere i perni di conduzione del coperchio stesso.
-----------------------	--


# HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Coperchio di protezione

1584525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584525>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Coperchio di protezione



1584525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584525>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

### ETIM

ETIM 8.0

EC002314

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# HC-B 16-SD-MLT/FS-AL - Coperchio di protezione



1584525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1584525>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)