

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580539>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione HEAVYCON-ADVANCE IP65 B32, lato incasso, bloccaggio a vite con 2 x viti ad esagono cavo, con guarnizione, diametro corda di sicurezza 3 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1580539
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4046356463355
Peso per pezzo (confezione inclusa)	90,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	90,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione



1580539


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580539>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Tipo	B32
Viti di fissaggio	M6 (esagono cavo 5 mm)
Guarnizione presente	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro	3,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Coperchio di protezione materiale	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Vite
--------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

Montaggio

Viti di fissaggio	M6 (esagono cavo 5 mm)
-------------------	------------------------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione




1580539

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580539>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580539>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580539>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com