

RC-00000006300 - Custodia per connettore circolare



1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring assiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 1 mm, spessore della parete max.: 4,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1592607 |
| Pezzi/conf. | 40 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABRAFP |
| Codice prodotto | ABRAFP |
| GTIN | 4046356191814 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26,93 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Dati tecnici

Note

| | |
|--------------------------|--|
| Istruzioni per l'ordine: | Inseri portacontatti da ordinare separatamente |
|--------------------------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia per connettori circolari |
| Serie | RC |
| Applicazione | Segnale |
| Schermato | sì |
| Tipo di filettatura | M23 |

Dimensioni

| | |
|-----------------|-----------------|
| Spessore parete | 1 mm ... 4,5 mm |
|-----------------|-----------------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|---------|
| Materiale Custodia | Metallo |
|--------------------|---------|

Connettori

| | |
|------|---------|
| Tipo | diritto |
|------|---------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP67 |
|---------------------|------|

Montaggio

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore/a vite (Pg13,5) |
| Nota per il montaggio | Fissaggio centrale |

1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7097bff8-f444-4978-ab6f-990515d3c2cc |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com