

# RC-Z2229 - Serracavi e adattatore schermato



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604375>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 4,6 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

Codice articolo	1604375
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356249010
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,883 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# RC-Z2229 - Serracavi e adattatore schermato



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604375>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Serracavi
Serie	NC
	RC
Tipo di collegamento a vite	EMC
Schermato	sì

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 9,5 mm
-----------------------------	-------------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	EMC
-----------------------------	-----

# RC-Z2229 - Serracavi e adattatore schermato



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604375>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# RC-Z2229 - Serracavi e adattatore schermato



1604375

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604375>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c039d3ed-7541-4382-ae3c-f5f1eabce3e8

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)