

RC-00000006300 - Custodia per connettore circolare



1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring assiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 1 mm, spessore della parete max.: 4,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1592607
Pezzi/conf.	40 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFP
Codice prodotto	ABRAFP
GTIN	4046356191814
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,93 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Inseri portacontatti da ordinare separatamente
--------------------------	------------------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Dimensioni

Spessore parete	1 mm ... 4,5 mm
-----------------	-----------------

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	Metallo
--------------------	---------

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/a vite (Pg13,5)
Nota per il montaggio	Fissaggio centrale

1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1592607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592607>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7097bff8-f444-4978-ab6f-990515d3c2cc

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com