

RC-00000006R00 - Custodia per connettore circolare



1592612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592612>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, Guarnizione assiale, schermato: sì, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1592612
Pezzi/conf.	40 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	40 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFP
Codice prodotto	ABRAFP
GTIN	4046356191845
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,09 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	31,21 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1592612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592612>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Inseri portacontatti da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Esecuzione	Custodie passaparete
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
--------------------	---------

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65/IP67
---------------------	-----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/a vite M20 x 1,5 Fissaggio centrale
Nota per il montaggio	Fissaggio centrale

Disegni

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio

1592612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592612>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1592612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592612>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1246f499-a9d0-408a-bcb9-17c40ab12469

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com