

RC-000000080FZ - Custodia per connettore circolare



1592680

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592680>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, schermato: no, diametro cavi: 2 mm... 10,5 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1592680
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABRAFE
Codice prodotto	ABRAFE
GTIN	4046356192194
Peso per pezzo (confezione inclusa)	65,88 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60,69 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Esecuzione	Custodia per connettore per cavi
Schermato	no
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale (Parti tornite)	CuZn
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	GD-Zn
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 10,5 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Posizione elevata	2000 m

RC-000000080FZ - Custodia per connettore circolare



1592680

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592680>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9336a2d8-0407-499b-9556-aea21a09f892