

# RC-0000000Z200 - Custodia per connettore circolare



1593040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593040>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RC, angolato, Bloccaggio a vite, M23, schermato: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

## Dati commerciali

Codice articolo	1593040
Pezzi/conf.	8 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFE
Codice prodotto	ABRAFE
GTIN	4046356193962
Peso per pezzo (confezione inclusa)	151,95 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	132,545 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1593040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593040>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Inseri portacontatti e serraggio dei cavi da ordinare separatamente
--------------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Schermato	no
Tipo di filettatura	M23

### Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Parti tornite	CuZn
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

### Connettori

Tipo	angolato
------	----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

1593040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593040>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1593040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1593040>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c9e92520-129d-44c3-bf4d-5cecaa4bca8b

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)