

RC-22P2000 - Contatto a crimpare



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603321>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra un articolo simile

Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,22 mm² ... 0,56 mm², materiale contatti: Lega di rame, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione
- Avvio produzione variabile con processo automatizzato o semiautomatizzato

Dati commerciali

Codice articolo	1603321
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABRECA
Codice prodotto	ABRECA
GTIN	4046356244909
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,158 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,133 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

RC-22P2000 - Contatto a crimpare



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603321>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatto singolo
--------------------------	------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	in rotolo

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Sezione di connessione	0,22 mm ² ... 0,56 mm ²
------------------------	---

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	Au

Dimensioni

Diametro (Diametro contatti)	1 mm
------------------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----

RC-22P2000 - Contatto a crimpare



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603321>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-22P2000 - Contatto a crimpare



1603321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603321>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com