

# TU-0000000TUDU - Custodia per connettore circolare



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605891>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: TU, angolato, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

Codice articolo	1605891
Pezzi/conf.	8 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	8 Pezzi
Codice vendita	ABRAHE
Codice prodotto	ABRAHE
GTIN	4046356255509
Peso per pezzo (confezione inclusa)	173,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	162,937 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

1605891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605891>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	TU
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

### Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Parti tornite	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Guarnizione	FPM (O-ring)
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM

### Connettori

Tipo	angolato
------	----------

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 14,5 mm
-----------------------------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

1605891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605891>

Disegni



# TU-0000000TUDU - Custodia per connettore circolare



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605891>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1605891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605891>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	8ed9999c-4f49-4352-bc74-073bdcfb29e0

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)