

RC-09S2N8L0000 - Inserto contatti



1607005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607005>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Dati commerciali

Codice articolo	1607005
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356212373
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,65 g
Paese di origine	DE

RC-09S2N8L0000 - Inserto contatti

1607005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607005>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	8+1
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	2 mm
Sezione min.	1 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
Corrente nominale I _N	20 A
Tensione nominale U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	0,56 mm ²
Corrente nominale I _N	8 A
Tensione nominale U _N	48 V AC
	74 V DC

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PA 6.6
--------------------------	--------

Connettori

Senso di rotazione	Invertito
--------------------	-----------

RC-09S2N8L0000 - Inserto contatti


1607005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607005>




Disegni


Disegno schema



Disegno schema



Disegno schema



RC-09S2N8L0000 - Inserto contatti



1607005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607005>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com