

RM-00000007300 - Custodia per connettore circolare



1607028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607028>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: RM, diritto, Bloccaggio a vite, M23, schermato: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1607028
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABRAFI
Codice prodotto	ABRAFI
GTIN	4046356278515
Peso per pezzo (confezione inclusa)	69,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	66,81 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1607028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607028>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RM
Applicazione	Segnale
Esecuzione	Custodia di accoppiamento
Schermato	no
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale (Parti tornite)	CuZn
Materiale custodia	GD-Zn
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

1607028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607028>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440224

ETIM

ETIM 9.0

EC003556

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

1607028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607028>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5e89da99-4e12-4f7a-bcd4-100f72ab4510

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com