

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653838>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina USB, 4 poli, femmina USB tipo A su femmina tipo B, per il sistema Freenet in telai da incasso, terminaloutlet IP20, Patchpanel 19" e Service-Interface, innestabile nelle due direzioni

Dati commerciali

Codice articolo	1653838
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNDCB
Codice prodotto	ABNDAS
GTIN	4017918970161
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653838>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Numero di poli	4
Piano d'inserimento	USB

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	30 V
Corrente nominale	1 A
Resistenza di isolamento	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 2.0

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Femmina, tipo B
--------------	-----------------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	Termoplastica

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	-------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 65 °C


VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB

1653838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653838>


Disegni

Disegno schema



Pinning connettore femmina USB, tipo A

Disegno schema



Pinning connettore femmina USB, tipo B

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com