

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contatto a crimpare D-SUB



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655276>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatti a crimpare per portacontatti D-SUB con High-Density, maschio, sezione di connessione AWG 22, dorati ...

Dati commerciali

Codice articolo	1655276
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNADC
Codice prodotto	ABNCAA
GTIN	4046356029216
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,09 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,09 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contatto a crimpare D-SUB



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655276>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Connessione a crimpare
-------------------	------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	tornito


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,34 mm ²
Sezione di collegamento AWG	22

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	13,5 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1 mm
-------------------	------

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	3 A
Resistenza di isolamento	≥ 5 GΩ

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contatto a crimpare D-SUB



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655276>

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - Contatto a crimpare D-SUB




1655276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655276>

Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio per contatto a crimpare D-SUB

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com