

VS-09-T-20-1-S-S - Custodia mobile D-SUB



1655658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655658>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia mobile D-SUB, tipo: D-SUB 9, grado di protezione: IP20, materiale: ABS, uscita cavo: diritto, dimensioni custodia: 1, colore: liscia metallica



Dati commerciali

Codice articolo	1655658
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNADD
Codice prodotto	ABNCAE
GTIN	4046356029544
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	HU

1655658


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655658>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia protettiva
Tipo	D-SUB 9
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	31,2 mm
Altezza	38 mm
Lunghezza	15,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	ABS
Materiale superficie custodia	Ni

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
-------------------	-------------------


VS-09-T-20-1-S-S - Custodia mobile D-SUB

1655658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655658>

Disegni

Disegno quotato



VS-09-T-20-1-S-S - Custodia mobile D-SUB



1655658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655658>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1655658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655658>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com