

VS-25-T-20-1-S-A - Custodia mobile D-SUB



1655700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655700>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia mobile D-SUB, tipo: D-SUB 25, grado di protezione: IP20, materiale: ABS, uscita cavo: obliqui, dimensioni custodia: 3, colore: liscia metallica



Dati commerciali

Codice articolo	1655700
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAE
Codice prodotto	ABNCAE
GTIN	4046356029599
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	HU

VS-25-T-20-1-S-A - Custodia mobile D-SUB



1655700


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655700>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia protettiva
Tipo	D-SUB 25
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	obliqui

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	53,4 mm
Altezza	15,2 mm
Lunghezza	41 mm

Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	ABS
Materiale superficie custodia	metallizzato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4 mm ... 8,5 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C

VS-25-T-20-1-S-A - Custodia mobile D-SUB


1655700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655700>



Disegni

Disegno quotato



VS-25-T-20-1-S-A - Custodia mobile D-SUB



1655700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655700>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

VS-25-T-20-1-S-A - Custodia mobile D-SUB



1655700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655700>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com