


VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Telaio di montaggio

1658545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658545>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso VS-SC-RJ per transceiver della ditta AVAGO, tipo: AFBR 5978Z, grigio, IP65/67

Dati commerciali

Codice articolo	1658545
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNDDC
Codice prodotto	ABNNDC
GTIN	4046356163095
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,8 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Telaio di montaggio



1658545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658545>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	PCB
Tipo	SCRJ, IP65/67, versione 6
Esecuzione	RJ45

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Telaio di montaggio


1658545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658545>




Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura:

VS-SCRJ-A-TC-IP67 - Telaio di montaggio



1658545

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1658545>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---