

HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Custodia



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678127>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia a zoccolo, con bloccaggio longitudinale, altezza 74 mm, senza attacco a vite, 1x Pg29



Dati commerciali

Codice articolo	1678127
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918151683
Peso per pezzo (confezione inclusa)	331,61 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	331,61 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M
---------------	------------------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B6
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Uscita cavo	sinistra (vedere sul bloccaggio longitudinale aperto)
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	74 mm
Lunghezza	84 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Tipo di bloccaggio	Staffa


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678127>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1678127

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678127>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com