

# HC-B 6-SD-ML/FS - Coperchio di protezione



1678282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678282>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione B6, con blocc. longitudinale, materiale coperchio: PA, altezza: 21,6 mm, guarnizione: sì, con corda di sicurezza

## Dati commerciali

Codice articolo	1678282
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4017918151829
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44,47 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# HC-B 6-SD-ML/FS - Coperchio di protezione

1678282


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678282>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Tipo	B6
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	sì

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	21,6 mm
Lunghezza	60 mm
Diametro	30 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Coperchio di protezione materiale	PA
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA-GF

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida.
-----------------------	--



# HC-B 6-SD-ML/FS - Coperchio di protezione

1678282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678282>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-B 6-SD-ML/FS - Coperchio di protezione



1678282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678282>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

### ETIM

ETIM 8.0

EC002314

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# HC-B 6-SD-ML/FS - Coperchio di protezione



1678282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1678282>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)