

# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Insetto connettori femmina RJ45



1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Insetto portacontatti femmina RJ45, x8, per montaggio su c.s., CAT5e, 8 poli, schermato, con codoli a saldare angolati



## Dati commerciali

Codice articolo	1688625
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNABB
Codice prodotto	ABNADA
GTIN	4017918622398
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,11 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	48,11 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Inserto connettori femmina RJ45



1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato dispositivo)
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numero degli slot	8

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Corrente nominale	1,5 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Attacco a saldare
--------------	-------------------

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	Termoplastica

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 750
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C


# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Inserto connettori femmina RJ45

1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>

## Disegni

Disegno quotato




Inserto connettori femmina RJ45

# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Insetto connettori femmina RJ45

1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>


Disegno schema



# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Insetto connettori femmina RJ45

1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>



Dima di foratura

# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Inserto connettori femmina RJ45



1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
-------------	----------

# VS-08-BU-RJ45/LP-8 - Insetto connettori femmina RJ45



1688625

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688625>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)