

HC-D 4-2ST - Fascetta per schermatura



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886141>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione schermata per due conduttori schermati su inserti portacontatti maschio, senza contatti a crimpare sciolti



Dati commerciali

Codice articolo	1886141
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4046356435352
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,28 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,28 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-D 4-2ST - Fascetta per schermatura



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886141>

Dati tecnici

Note

Note generali	per portacontatti HC-D40, HC-D64
---------------	----------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione schermata
Tipo contatto	tornito

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
-------------------------------------	------

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1,6 mm
-------------------	--------

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	argento duro placcato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 9 mm
-----------------------------	---------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

HC-D 4-2ST - Fascetta per schermatura



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886141>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440192

ETIM

ETIM 9.0

EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0