

SUBCON 37/F-SH - Connettori bus D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300986>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore D-SUB, 37 poli, femmina, ingresso cavi a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, ..., 36, 37 su morsetto a vite

Dati commerciali

Codice articolo	2300986
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC511
Codice prodotto	DNC511
GTIN	4046356684590
Peso per pezzo (confezione inclusa)	101,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	101,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	US

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300986>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Assegnazione poli	tutte le connessioni 1:1 su morsetto a vite

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC/DC
Corrente nominale I_N	1 A

Dati di collegamento


Attacco ad innesto D-SUB

Collegamento	Connettore maschio D-SUB
--------------	--------------------------

Interfacce

Segnale	punto-punto
---------	-------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	16,3 mm
Altezza	49,8 mm
Lunghezza	99,5 mm

Misure esterne

Diametro esterno min.	4 mm
Diametro esterno max.	12,7 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	ABS, metallizzato
--------------------	-------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 37/F-SH - Connettori bus D-SUB



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300986>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (Per le limitazioni vedere la dichiarazione del produttore)


SUBCON 37/F-SH - Connettori bus D-SUB

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300986>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300986>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com