

FLKM S135-460-4UA/I/S400 - Adattatore frontale



2314613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314613>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



L'adattatore FLKM S135/S400 collega direttamente un connettore SIMATIC® S5 con la scheda base SIMATIC® S7 400.

Conversione: 6ES5 460-4UA13 (misurazione della corrente) su 6ES7 431 1KF00-0AB0

Dati commerciali

Codice articolo	2314613
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK233S
Codice prodotto	DK233S
GTIN	4046356143882
Peso per pezzo (confezione inclusa)	352,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	334,7 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio max. ammissibile	60 V DC
Max. corrente consentita	4 A (per conduttore) 4 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV (Isolamento funzionale)

Controllore supportato: SIEMENS S5-135 U

Scheda I/O adatta	6ES5 460-4UA13
-------------------	----------------

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio SIEMENS S5-135 U
--------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664 DIN EN 50178
--------------------	---------------------------

Montaggio


Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento	I LED del modulo S7-400 vengono coperti.
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM S135-460-4UA/I/S400

FLKM S135-460-4UA/I/S400 - Adattatore frontale



2314613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314613>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S135-460-4UA/I/S400 - Adattatore frontale



2314613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314613>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com