

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento di collegamento



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento di collegamento con morsetti a molla per il montaggio del tubo



Dati commerciali

Codice articolo	2700092
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL116
Codice prodotto	DRL116
GTIN	4046356490153
Peso per pezzo (confezione inclusa)	89,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	84,3 g
Numero tariffa doganale	85319000
Paese di origine	DE

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento di collegamento



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di montaggio
Famiglia di prodotti	PSD-S
Volume di consegna	Piastra terminale e guarnizione Piastra terminale e guarnizione
Numero degli elementi di segnale montabili	max. 5

Dati di collegamento

senza capocorda

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	... 15
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

con capocorda

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	... 15
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

rigido

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	27 mm
Diametro	69 mm

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento di collegamento



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	PA-GF

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65, se montato
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE
--------------------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio del tubo (Guarnizione preassemblata su ogni elemento)
Posizione di installazione	a scelta

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento di collegamento


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>



Disegni

Disegno quotato



PSD-S CE-TM SPRING - Elemento di collegamento



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>



cULus Listed

ID omologazione: E123528

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento di collegamento



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700092>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com