

# PSD-S OE LED FL BU - Elemento ottico



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700134>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento luce lampeggiante LED, 24 V DC, doppio lampeggiamento, blu



## I vantaggi

- Sostituzione degli elementi senza utensili
- Intensità di luce e di colore elevata
- Combinabili a piacimento
- Vita elettrica dei LED min. 50.000 ore
- Elevata percezione grazie al doppio lampeggiamento
- Grado di protezione IP65

## Dati commerciali

Codice articolo	2700134
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL112
Codice prodotto	DRL112
GTIN	4046356491266
Peso per pezzo (confezione inclusa)	87,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	71 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di segnalazione
Famiglia di prodotti	PSD-S
Campo di applicazione	Colonna di segnalazione

### Caratteristiche elettriche

#### Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 200 mA
Corrente assorbita	tip. 35 mA
Tipo di lampada	LED
Tempo di inserzione	100 %
Vita elettrica	max. 50 000 h
Tipo di segnale ottico	Luce lampeggiante LED con doppio lampeggiamento
Frequenza del segnale	ca. 1 Hz

### Dimensioni

Altezza	65,5 mm
Diametro	70 mm

### Indicazioni materiale

Colore delle calotte	blu
Materiale	Policarbonato PC

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Guarnizione preassemblata su ogni elemento)
Posizione di installazione	a scelta

# PSD-S OE LED FL BU - Elemento ottico



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700134>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700134>



**cULus Listed**

ID omologazione: E123528

# PSD-S OE LED FL BU - Elemento ottico



2700134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700134>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27371220

### ETIM

ETIM 9.0

EC000232

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

46171600

2700134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700134>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	801a28b6-d9bf-4602-94e4-f81477c5cf3c

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)