

PSD-S ME B-P - Materiale per montaggio



2700163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700163>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piedino per tubo Ø 25 mm, plastica, nero



Dati commerciali

Codice articolo	2700163
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL117
Codice prodotto	DRL117
GTIN	4046356491525
Peso per pezzo (confezione inclusa)	40,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,4 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

PSD-S ME B-P - Materiale per montaggio



2700163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700163>

Dati tecnici

Note


Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di montaggio
Famiglia di prodotti	PSD-S
Volume di consegna	1 pezzo, vite di plastica 1 pezzo, guarnizione
	1 pezzo, vite di plastica 1 pezzo, guarnizione

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	37 mm
Diametro	70 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	PA-GF

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio del tubo (Guarnizione inclusa)
	Montaggio piedino
Posizione di installazione	a scelta


PSD-S ME B-P - Materiale per montaggio

2700163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700163>



Disegni



2700163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700163>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371235
ECLASS-15.0	27371235

ETIM

ETIM 9.0	EC001154
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43221500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---