

PSD-S MUX SET/UL - Elementi radio



2701566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701566>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di trasmissione radio Multiplexer con omologazione C UL US per il riflesso dello stato di una colonna di segnalaz. su **un'altra** colonna di segnalaz.; set composto da un master con antenna esterna e uno slave con antenna interna, 24 V AC/DC, nero

I vantaggi

- Completamento delle colonne di segnalazione esistenti senza cablaggio supplementare
- Utilizzabile parallelamente ad altre applicazioni radio
- Portata di un elemento radio senza impedimenti fino a 300 m

Dati commerciali

Codice articolo	2701566
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DRL115
GTIN	4046356801966
Peso per pezzo (confezione inclusa)	102,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	102,2 g
Paese di origine	DE

2701566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701566>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento radio
Volume di consegna	1 modulo di invio (slave) e 1 modulo di ricezione (master)
Numero degli elementi di segnale montabili	4 (sempre su master e slave)

Interfacce


Funzioni

Certificazioni radio	USA, Canada
Sostegno al paese	USA
	Canada

Wireless

Tipo di modulazione	2 FSK
Frequenza	913 MHz
Banda di frequenza	915 MHz
Sensibilità di trasmissione	10 dBm (a 50 Ohm)
Copertura	max. 300 m
Velocità di trasmissione	38,4 kBit/s

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	65,5 mm
Diametro	70 mm
Nota sulle dimensioni	con antenna verticale: larghezza 104 mm, altezza 189 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S MUX SET/UL - Elementi radio



2701566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701566>

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conforme alle direttive: FCC Parte 15.249 / IC: RSS-210 Issue 8, RSS-GEN Issue 4, RSS-102 Issue 4
--------------------------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	Guarnizione premontata su ogni elemento
Posizione di installazione	Master e slave sono l'elemento più basso nella colonna di segnalazione


PSD-S MUX SET/UL - Elementi radio

2701566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701566>

Disegni

Disegno quotato




PSD-S MUX SET/UL - Elementi radio

2701566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701566>



Disegno quotato



PSD-S MUX SET/UL - Elementi radio



2701566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701566>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com