

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805025



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia vuota, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, a due piani

I vantaggi

- · Siglabile singolarmente
- · Con struttura isolata sulla guida di supporto
- · Montabili su guida in serie

Dati commerciali

Codice articolo	2805025
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE5ZWX
Codice prodotto	BE5ZWX
GTIN	4017918074531
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,83 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,34 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	PL



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805025



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

	Tipo di prodotto	Custodia
Dii	Dimensioni	
	Larghezza	22 mm
	Altezza	42,5 mm
	Profondità	90 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805025



Classifiche

ECLASS

UNSPSC 21.0

	ECLASS-13.0	27141190
	ECLASS-15.0	27141190
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002848
UNSPSC		

39121400



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805025



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com