

PR1-BSC3/2X21 - Prese relè

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Base relè PR1..., per relè di potenza in miniatura a 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido, versione a 1/3 piani, connessione a vite, slot per l'innesto di moduli di ingresso e per la soppressione di disturbi

I vantaggi

- Serie di base relè per l'equipaggiamento con 1 o 2 relè di scambio o relè a stato solido
- Leva di fissaggio per relè con campo di siglatura e funzione di espulsione
- Moduli di ingresso/antidisturbo a innesto

Dati commerciali

Codice articolo	2833521
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6312
Codice prodotto	DK6312
GTIN	4017918933777
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,84 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
------------------	--------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	300 V AC/DC
Corrente nominale I_N	12 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 conduttori della stessa sezione)

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 conduttori della stessa sezione)

Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	78,5 mm
Profondità Leva di fissaggio	71 mm (EL1-P16) 79 mm (EL1-P25)

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

PR1-BSC3/2X21 - Prese relè



2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

PR1-BSC3/2X21 - Prese relè

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSC3/2X21 - Prese relè



2833521

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833521>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com