

PI-EX-TB - Blocco di morsetti base



2835901

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2835901>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetto base Ex per segnali a sicurezza intrinseca, con sezionatore e spina di prova



Dati commerciali

Codice articolo	2835901
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK1XXX
Codice prodotto	DK1XXX
GTIN	4017918911799
Peso per pezzo (confezione inclusa)	105,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100,16 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

PI-EX-TB - Blocco di morsetti base



2835901

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2835901>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portamoduli
Applicazione	Elemento base

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,4 mm
Altezza	145 mm
Profondità	86,5 mm
Profondità NS 35/7,5	147 mm (con spina di accoppiamento NS 35/7,5)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante custodia	PBT

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificato	PxCIF08ATEX2835901X

PI-EX-TB - Blocco di morsetti base



2835901

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2835901>

UL, USA / Canada

Siglatura	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
-----------	------------------------------------

EAC Ex

Siglatura	Ex [Ex ia Ga] IIC
Certificato	RU C-DE.AB72.B.00097/19

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

PI-EX-TB - Blocco di morsetti base


2835901

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2835901>



Disegni

Disegno quotato



PI-EX-TB - Blocco di morsetti base



2835901

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2835901>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------