

IBS ECO-LINK SYSKIT - Pacchetto completo



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746524>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pacchetto sistema, comprendente:

- interfaccia master INTERBUS IBS ECO-LINK
- documentazione, driver, monitor
- adattatore con cavo da 0,5 m, per l'alimentazione dell'IBS ECO-LINK SYSKIT
- cavo V.24 (1 m)
- cavo INTERBUS (3 m)

Descrizione del prodotto

Con IBS ECO-LINK si adotta un approccio diverso per l'impiego del sistema INTERBUS su PC IBM compatibili. IBS ECO-LINK è una soluzione economica che offre praticità d'uso per semplici funzioni di controllo. I segnali delle periferiche vengono messi sul PC a disposizione dell'utente senza eccessive complicazioni.

IBS ECO-Link è ideale per la messa in servizio e l'assistenza. L'interfaccia IBS ECO-LINK può inoltre essere utilizzata anche per il rilevamento di valori di misura, ad esempio con PC portatili, come controllore per macchine non complesse e piccoli impianti. Dato che gestione del bus e sviluppo dei protocolli vengono eseguiti dal PC alla cui interfaccia seriale è collegato il modulo IBS ECO-LINK, le prestazioni dell'impianto dipendono in gran parte dal tipo di processore e dal relativo utilizzo.

Il driver software per Windows e DOS è parte integrante del prodotto, come programmi di esempio e monitor, ma non deve essere installato separatamente, poiché è possibile utilizzare il driver seriale del sistema operativo. La versione aggiornata è disponibile alla pagina web. Il driver permette di realizzare in modo semplice e in breve tempo applicazioni INTERBUS potenti con C, C++, Delphi o Visual Basic.

Dati commerciali

Codice articolo	2746524
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRECAA
Codice prodotto	DRECAA
GTIN	4017918884635
Peso per pezzo (confezione inclusa)	660,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	660,1 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

IBS ECO-LINK SYSKIT - Pacchetto completo



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746524>

Set composto da

PSM-VLTG-USB/PS2/0,5 - Adattatore

2708025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708025>



Adattatore con cavo da 0,5 m, per l'alimentazione dell'adattatore RS-232-Bluetooth su un'interfaccia USB o PS2.

IBS ECO-LINK - Scheda di interfaccia

2746346

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746346>



Interfaccia master INTERBUS inclusa: - driver software per DOS e Windows - documentazione utente in tedesco e inglese - programmi monitor - cavo per l'alimentazione della tensione

IBS ECO-LINK SYSKIT - Pacchetto completo

2746524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746524>



PSM-KA 9 SUB/SB/1METER - Cavo dati

2799788

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2799788>



Cavo V.24, per il collegamento a IBS ECO-LINK

IBS ECO-LINK SYSKIT - Pacchetto completo

2746524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746524>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti master
------------------	-------------------

IBS ECO-LINK SYSKIT - Pacchetto completo



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746524>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122114
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------