

2752932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2752932>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo elettronico di ricambio per IBS ST (ZF) 24 BK RB-T



I vantaggi

- Connessione in rame o FO
- Tratti bus remoti/locali supplementari
- Ingressi/uscite a bordo supplementari

Dati commerciali

Codice articolo	2752932
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRI311
Codice prodotto	DRI311
GTIN	4017918108618
Peso per pezzo (confezione inclusa)	343,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	252,74 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

2752932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2752932>

Dati tecnici

Interfacce

INTERBUS

Collegamento	D-SUB femmina/maschio a 9 poli
Denominazione vano di collegamento	Bus remoto in entrata / in uscita
Numero di poli	9

bus locale ST

Velocità di trasmissione	500 kBit/s
--------------------------	------------

INTERBUS

Collegamento	D-SUB femmina a 9 poli
Numero di poli	9

Dati di ingresso

Digitale:

Tecnica di connessione	Connessione a vite
------------------------	--------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Smart Terminal ST
Tipo	modularità Interbus Smart Terminal

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

2752932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2752932>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

2752932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2752932>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com