

# EU5C-SWD-PF2-1 PXC - Alimentatore



2903113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903113>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo Powerfeed SmartWire-DT™ per l'alimentazione di altre utenze SmartWire-DT™.



## Dati commerciali

Codice articolo	2903113
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7455
Codice prodotto	DK7455
GTIN	4046356712712
Peso per pezzo (confezione inclusa)	212,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	212,6 g
Numero tariffa doganale	85044083
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di alimentazione
------------------	-------------------------

### Caratteristiche elettriche

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione $U_{AUX}$	24 V DC -15 % ... +20 %
Corrente nominale $I_{AUX}$	3 A
Tensione di alimentazione $U_{POW}$	24 V DC -15 % ... +20 %
Corrente nominale $I_{POW}$	700 mA

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 16

#### SmartWire™-DT

Collegamento	Connettore maschio
Numero collegamenti	2
Numero di poli	8
Nota	per spine piatte SmartWire™-DT-DT SWD4-8MF2 PXC

### Interfacce

#### Dati: SmartWire™-DT

Velocità dati	125 kBd / 250 kBd
Collegamento	Connettore maschio, 8 poli

### Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	90 mm
Profondità	124 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

# EU5C-SWD-PF2-1 PXC - Alimentatore



2903113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903113>

## Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 50178
--------------------	----------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

# EU5C-SWD-PF2-1 PXC - Alimentatore



2903113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903113>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)