


PR1-BSP3/2X21 - Prese relè

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833534>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè PR1..., per relè di potenza in miniatura o relè con 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido, versione a 1/3 piani, connessione a molla, slot per l'innesto di moduli di ingresso e per la soppressione di disturbi



I vantaggi

- Serie di base relè per l'equipaggiamento con 1 o 2 relè di scambio o relè a stato solido
- Leva di fissaggio per relè con campo di siglatura e funzione di espulsione
- Moduli di ingresso/antidisturbo a innesto

Dati commerciali

Codice articolo	2833534
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6322
Codice prodotto	DK6322
GTIN	4017918933784
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45,84 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
------------------	--------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	300 V AC/DC
Corrente nominale I_N	10 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 16

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 16

Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	97 mm
Profondità Leva di fissaggio	72 mm (EL1-P16)
	80 mm (EL1-P25)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

PR1-BSP3/2X21 - Prese relè

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833534>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSP3/2X21 - Prese relè



2833534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833534>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com