

EG 90-AE/ABS GN - Parte superiore custodia




2907350

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907350>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Copertura della custodia per connessione su un lato



I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2907350
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918131463
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,948 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

EG 90-AE/ABS GN - Parte superiore custodia



2907350


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907350>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...A
Numero di poli	34
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	90 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 80 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------


EG 90-AE/ABS GN - Parte superiore custodia


2907350

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907350>




Disegni






Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani



Vale per c.s. 1; 2; 3; 4; 5 e 6, vedere disegno di esplosione




Vale per c.s. 7, 8; 11 e 12, vedere disegno d'esplosione


EG 90-AE/ABS GN - Parte superiore custodia

2907350


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907350>



Vale per c.s. 9 e 10, vedere disegno d'esplosione



Vale per c.s. 13



Vale per c.s. 14

EG 90-AE/ABS GN - Parte superiore custodia



2907350

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907350>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---