

2941879

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., senza morsetti a vite e calotta, con vano di serraggio aperto

Dati commerciali

Codice articolo	2941879
Codice articolo	2941079
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ACHCBA
Codice prodotto	ACHCBA
GTIN	4017918101060
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,01 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE



2941879


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EMG
Famiglia di prodotti	EMG
Tipo	Base custodia, copertura opzionale smontabile

Dimensioni



Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PC (rinforzata con fibra di vetro)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 125 °C
----------------------------------	---------------

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN	



2941879

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879

Disegni






https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879



Disegno quotato




^{1 =} parte superiore c.s.

B = larghezza custodia



2941879

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879





2941879

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27190101
	ECLASS-15.0	27190101
ETIM		
	ETIM 9.0	EC001031
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	31261500



2941879

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com