

UM 25-SES - Elemento laterale

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959285>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento laterale con scanalatura per siglatura con SS-ZB. larghezza: 11 mm, lunghezza: 25 mm, altezza: 21 mm

I vantaggi

- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Montaggio rapido
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

Codice articolo	2959285
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918117580
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,54 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,43 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

UM 25-SES - Elemento laterale

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959285>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM SE
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	11 mm
Altezza	25 mm
Profondità	21 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

UM 25-SES - Elemento laterale


2959285

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959285>



Disegni

Disegno quotato



UM 25-SES - Elemento laterale

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959285>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959285>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM 25-SES - Elemento laterale

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959285>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---