

UM 45-SEK - Elemento laterale



2959311

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale, con fissaggio cavi, spessore 6 mm, fermacavo, non incluso nella fornitura.



I vantaggi

- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Montaggio rapido
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

Codice articolo	2959311
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918104443
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,99 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,99 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

UM 45-SEK - Elemento laterale



2959311


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM45

Dimensioni

Disegno quotato	
Profondità	45 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--


UM 45-SEK - Elemento laterale

2959311

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>



Disegni



UM 45-SEK - Elemento laterale

2959311

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM 45-SEK - Elemento laterale



2959311

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-SEK - Elemento laterale



2959311

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959311>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com