

# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 125 mm, profondità: 102 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 2943055   |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACHCDA  |
| Codice prodotto                     | ACHCDA  |
| GTIN                                | 4017918101039   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 291,8 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 275,2 g   |
| Numero tariffa doganale             | 85369010  |
| Paese di origine                    | DE  |

# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica

2943055


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tipo di prodotto     | Custodia completa                         |
| Tipo di custodia     | Custodia                                  |
| Famiglia di prodotti | CM LG                                     |
| Tipo                 | Custodia chiusa, feritoie di ventilazione |

### Dimensioni

|                 |  |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 125 mm   |
| Profondità      | 102 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Colore                                 | nero (RAL 9005)                    |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                 |
| Materiale custodia                     | Policarbonato rinforzato con fibre |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
|----------------------------------|--|


# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

## Disegni

Disegno quotato




Misura A: 115,5 mm; misura B: 102 mm; misura C: 125 mm

# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>


Disegno quotato



# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>



Misura D: 87,5 mm; E: 70,0 mm; G: 119,0 mm; H: 96,0 mm


Distanziatore 1 - 4: altezza 23 mm;  $\varnothing$  4 mm

# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

Disegno quotato



C. s. 1, 7: Misura A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

C. s. 8,13: Misura A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm

C. s. 9-12: Misura A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm


# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

Disegno schema



# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

## Classifiche

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Custodie per l'elettronica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2943055>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)