

SD FLASH 256MB - Memoria programmi e configurazione

2988120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988120>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 256 MByte.



Descrizione del prodotto

Memoria di programma e configurazione per salvare applicativi e altri file nel File System del PLC.

Per l'abilitazione di diversi moduli funzionali è a disposizione in alternativa una memoria di programma e configurazione con licenza integrata.

I vantaggi

- Memoria di programma e configurazione, a innesto
- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC

Dati commerciali

Codice articolo	2988120
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4046356342360
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,5 g
Numero tariffa doganale	85235110
Paese di origine	TW

SD FLASH 256MB - Memoria programmi e configurazione



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988120>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Memoria di programma/configurazione
Posizione di installazione	verticale

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,165 W
--	---------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 50 mA

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Posizione di installazione	verticale
----------------------------	-----------

SD FLASH 256MB - Memoria programmi e configurazione



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988120>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com