


PS-UK 2,5 B/Z-6 - Connettore di prova



3001239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001239>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore di prova, numero poli: 1, colore: rosso

I vantaggi

- Con la spina di prova il contatto sicuro avviene nel vano di ponticellamento e in tutte le prese con diametro da 2,3 mm o 4 mm
- Con la spina di prova componibile PS-...2,3MM è possibile creare adattatori di prova personalizzati

Dati commerciali

Codice articolo	3001239
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4017918089856
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	50 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

PS-UK 2,5 B/Z-6 - Connettore di prova



3001239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001239>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spine di prova
Numero di poli	1
Passo	6,2 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla
--------------	---------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	5 mm
Diametro connettore	6,5 mm
Passo	6,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
----------------------------------	-------------------

PS-UK 2,5 B/Z-6 - Connettore di prova


3001239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001239>



Disegni

Disegno quotato



PS-UK 2,5 B/Z-6 - Connettore di prova



3001239

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001239>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------