


UMK- F32M-VS - Modulo di interfaccia



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970099>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE, con connettore IEC 603/ DIN 41612, formato F, da 32 poli, equipaggiato z, b, con connettore maschio, per connettori a vite

Dati commerciali

Codice articolo	2970099
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	DK2187
GTIN	4017918087609
Peso per pezzo (confezione inclusa)	203,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,23 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
Numero di poli	32

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC
Max. amperaggio per segnale	4 A

Dati di collegamento

Livello di campo

Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Livello di controllo

Collegamento	Connessione IEC 603/DIN 41612
Numero collegamenti	1
Numero di poli	32

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	112,5 mm
Altezza	77 mm
Profondità	62,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale isolante custodia	Poliammide PA non rinforzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C

UMK- F32M-VS - Modulo di interfaccia



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970099>

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110
--------------------	--------------

Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

UMK- F32M-VS - Modulo di interfaccia



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970099>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com