

3002322

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002322

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra terminale, passo: 5,08 mm, profondità: 47 mm, larghezza: 5,1 mm, altezza: 39,3 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	3002322
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE1Z1X
Codice prodotto	BE1Z1X
GTIN	4017918090234
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,247 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,02 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL



3002322

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002322

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra terminale
Famiglia di prodotti	DECKEL + RZ + DP
Numero di poli	1
Passo	5,08 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % 70 %

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-40 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Dimensioni

Larghezza	5,1 mm
Altezza	39,3 mm
Profondità	47 mm
Passo	5,08 mm



3002322

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002322

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27250301
	ECLASS-15.0	27250301
ETIM		
LITIVI		
	ETIM 9.0	EC000886
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	39121400



3002322

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002322

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com